ベース・プレート・V70eco

1200.300



製品説明

ベース・パレットV70ecoはV70を発展させ、品質とコストのバランスを最適化した製品です。
T溝システムV70とは完全に互換性があり、豊富な種類の標準品を揃えています。
・ 嵌合穴H6、キー溝H8
・ マシンテーブルへの位置決めは、嵌合穴またはキー溝による
・ 固定用孔の間隔は100mm
・ 堅牢な工具鋼を使用
オプション（納期2週間以上）
a）63mm間隔の固定用孔の追加
b）125mm間隔の固定用孔の追加
c）外縁での位置決め
d）ハルダーのゼロポイント・クランピング・システム用リングの取付

材質

- 高張力工具鋼

更なる情報

備考

その他の特別仕様やさらに大きな寸法も特注で承ります。

寸法図

1200.300



特別仕様については、お問い合わせください。

発注情報

システム	寸法								引き込みリングの個数、ゼロポイント-クランプ・システム（オプション）	T溝の数		製品番号
	l_1	b_1	a ±0,02	b_2 ±0,2	l_2 ±0,2	l_3	l_4	y				
	[mm]										[kg]	
V70	420	230	150	100	150	70	240	12	2	3 x 6	37	1200.300

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.