SIMPLEX mjuka hammare • Koppar; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas
3704.030

Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3704 är utrustad med kopparinsatser på varje sida. Detta är den hårdaste insatsen i SIMPLEX-gruppen (serie 3804), och den alstrar extremt hög slagkraft, men på ett sätt är den ändå skonsammare jämfört med en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggtjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänslig för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm.
Produktegenskaper:
- SIMPLEX-mjukhammare med kopparinsatser (hårda) på båda sidor
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm och D 40 mm.
- Ersätter klassiska kopparhammare.

Användningsområden

Mycket kraftigt slag, riktningsarbeten, anläggning, plåtbearbetning, montering, reparations och underhållsarbete

Material

Handtag
- Glasfiber med gummigrepp

Inlägg
- Koppar med plasthållare
- hård

Huset
- Förstärkt gjutjärn, svart

Montering

Kopparslag får endast monteras i hus av förstärkt gjutstål!

Orderinformation

Dimension Ø			Längd x Bredd x Höjd [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	300	300 x 90 x 34	690	4030618300786	AAA905c002	21-04-09-16	3704.030

Användningsexempel

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."