

Federnde Druckstücke • mit Innensechskant

22060.0620



Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

- Thermoplast POM, weiß

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

- Rostfreier Stahl


Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzen­seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.


Verweise

Gewindesticherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Innensechskant und Abdichtung
- Halter, für federnde Druckstücke

Maßzeichnung




Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | SW | Hub s | Federkraft ¹⁾ | | min. | max. | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------|----|-----|---|------|----------|--------------------------|---------------------|------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | t | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [N] | | [°C] | | | |
| rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft | | | | | | | | | | | | |
| M20 | 10 | 40 | 3,7 | 3 | 6 | 7 | 58 | 140 | -30 | 50 | 77 | 22060.0620 |

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

| | Abmessungen | | | | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| | d ₁ | b | d | l | | |
| [mm] | | | | | | |
| Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig) | | | | | | |
|  | M16 | 100 | 13,50 | 105 | 144 | 22060.0916 |

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.