

SIMPLEX-Schonhammer • TPE-mid; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem extra kurzen Holzstiel

3003.082



Produktbeschreibung

Dieser SIMPLEX-Schonhammer verfügt über einen extra kurzen Stiel. Die kompakte Bauform verhindert -beispielsweise bei Pflasterarbeiten- das Anschlagen des Griffendes auf dem Boden. Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3003 ist beidseitig mit dem TPE-mid-Schlageinsatz bestückt.

Dieser mittelharte, graue Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Einsatz aus Gummikomposition (Serie 3202). Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte extra kurze Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer D80mm mit beidseitig TPE-mid - Einsätzen (grau, mittelhart, abriebfrei).
- Extra kurzer Stiel, kein Anschlagen des Griffendes.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/ Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Stiel

- Holz

Einsätze

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

Gehäuse

- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Stielausführung	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	—	—						
80	175	325	extra kurz	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.