

## SIMPLEX-Schönhämmer • TPE-mid / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel

3037.060



### Produktbeschreibung

Die SIMPLEX-Serie 3037 verfügt über die Einsatzkombination TPE-mid / Superplastik. Der graue TPE-mid-Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Gummi-Einsatz. Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück. Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schönhämmer in der Einsatzkombination TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

### Anwendungsgebiete

Fliesen/Platten legen, Arbeiten an Natursteinen, Schreinerei, Türenbau, Möbelbau

### Werkstoff

#### Stiel

- Holz

#### Schlageinsatz 1

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

#### Schlageinsatz 2

- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest

#### Gehäuse

- Temperguss

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	150	405						
60	150	405	405 x 150 x 60	1465	4030618304609	AAA905c002	21-04-09-16	3037.060

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.