

SIMPLEX-Schönhämmer • Gummikomposition / Plastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel

3026.060



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schönhämmer der Serie 3026 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Plastik ist eine der Topseller aus dem Hause Halder.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig. Diese Einsatzkombination deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm und in D60mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß (3026.260).

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schönhämmer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm und in D60mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß.
- Halder Topseller für eine Vielzahl von Anwendungen.

Anwendungsgebiete

für leichte bis mittelschwere Arbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Ausbeularbeiten, Wartungsarbeiten, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei

Werkstoff

Stiel

- Holz

Schlageinsatz 1

- Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

Schlageinsatz 2

- Plastik, rot
- hart
- öl- und fettbeständig
- universell

Gehäuse

- Temperguss

Bestellinformationen

| Ø | Abmessungen | | Länge x Breite x Höhe | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.-Nr. |
|----|-------------|------|-----------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | [mm] | [mm] | | | | | | |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | 1500 | 4030618300670 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3026.060 |

Anwendungsbeispiel







Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.