

SIMPLEX-Schönhämmer • TPE-soft / TPE-mid; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem

Holzstiel

3113.030



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schönhämmer der Serie 3113 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / TPE-mid. Beide Einsätze sind Thermoplast-Elastomere und hinterlassen keinen Farbabrieb, es bleibt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihämmer kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Der blaue TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet.

Der mittelharte, graue TPE-mid – Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine höhere Schlagkraft, vergleichbar mit dem Einsatz Gummikomposition (Serie 3202).

Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm. D60mm ist zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art.-Nr. 3113.062).

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schönhämmer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei).
- Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm. D60mm ist zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art.-Nr. 3113.062).

Anwendungsgebiete

Bruchempfindliche Platten verlegen, Fliesen legen, positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Schreinerei, Möbelbau

Werkstoff

Stiel

- Holz

Schlageinsatz 1

- TPE-soft, blau
- abriebfrei
- weich

Schlageinsatz 2

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

Gehäuse

- Aluminium Al

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	185	4030618302681	AAA905c002	21-04-09-16	3113.030

Anwendungsbeispiel







Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.