

SIMPLEX-Schonhammer • TPE-mid; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel

3703.030



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3703 ist beidseitig mit dem TPE-mid-Einsätzen bestückt. Dieser mittelharte, graue Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Einsatz aus Gummikomposition (Serie 3202). Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Das schwarze, verstärkte Tempergussgehäuse sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft. Der sehr stabile und langlebige Fiberglasstiel weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Er ist ergonomisch geformt und enthält einen rutschsicheren Griff. Er besitzt eine glatte Oberfläche und ist anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar.

Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer mit beidseitig TPE-mid-Einsätzen (grau, mittelhart, abriebfrei).
- Verstärktes Tempergussgehäuse mit hoher Stabilität verstärkt aufgrund des erhöhten Gewichts die Schlagkraft.
- Sehr stabiler, langlebiger Fiberglasstiel mit rutschsicherem Griff, anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/ Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Stiel

- Fiberglas mit Gummigriff

Einsätze

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

Gehäuse

- Temperguss verstärkt, schwarz

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303411	AAA905c002	21-04-09-16	3703.030

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.