

Rohrgriffe • gerade, Frontmontage EH 24321.



Produktbeschreibung

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Werkstoff

Griff

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Griffschenkel

- Aluminium, eloxiert
- Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Deckel


- Kunststoff, hellgrau

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung



Bestellinformationen

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Abmessungen					[g]	Art.-Nr.
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
silber ähnlich RAL 9006									
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	24321.0700
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	24321.0705
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0710
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	24321.0715
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0720
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0725
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0730
schwarz ähnlich RAL 9005									
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	24321.0800
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	24321.0805
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0810

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Abmessungen					[g]	Art.-Nr.
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	24321.0815
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0820
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0825
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0830

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.