

## SIMPLEX-Schönhämmer • Weichmetall; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel EH 3009.



### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schönhämmer der Serie 3009 ist beidseitig mit dem Weichmetall-Einsatz bestückt. Der silberfarbene Schlageinsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihämmer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer (3009.081).

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schönhämmer mit beidseitig Weichmetall-Einsätzen (silber, hart, hitzeunempfindlich).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm, zudem als Vorschlaghammer.

### Anwendungsgebiete

Für hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

### Werkstoff

#### Stiel

- Holz

#### Einsätze

- Weichmetall, silber
- hart
- hitzeunempfindlich

#### Gehäuse

- Temperguss

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	400	4030618300274	AAA905c002	21-04-09-16	3009.030
40	115	325	325 x 115 x 40	750	4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1380	4030618300298	AAA905c002	21-04-09-16	3009.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1950	4030618300304	AAA905c002	21-04-09-16	3009.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3860	4030618300311	AAA905c002	21-04-09-16	3009.080

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.