

SIMPLEX-Plusbox · SIMPLEX-Schonhammer D80, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik sowie je ein TPE-soft und TPE-mid Schlageinsatz plus Wintermütze / EH 3027.



Produktbeschreibung

Diese SIMPLEX PLUSBOX von HALDER enthält den SIMPLEX-Schonhammer 3027.280 sowie zwei zusätzliche, abriebfreie Schlageinsätze und eine HALDER Wintermütze. Der SIMPLEX-Schonhammer D80mm mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieser Topseller aus dem Hause Halder wurde nun weiterentwickelt: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der Superplastik-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Zusätzlich sind in dieser Aktionsbox je ein Ersatz-Einsatz TPE-soft (weich, abriebfrei, Art. 3201.080) und TPE-mid (mittelhart, abriebfrei, Art. 3203.080) enthalten, die das Verlegen von Natursteinen und bruchempfindlichen Platten aber auch das Positionieren von Balken ohne lästige schwarze Gummirückstände ermöglichen.

Als Beigabe enthält die Box zudem eine Halder Wintermütze.

Produktmerkmale:

Vorteilsbox mit dem SIMPLEX-Schonhammer 3027.280 sowie zwei zusätzlichen Schlageinsätzen und einer HALDER Wintermütze.

- SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Weiterentwicklung des HALDER-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- Enthält zusätzlich je einen weiteren Einsatz TPE-soft (weich, abriebfrei, Art.-Nr. 3201.080) und TPE-mid (mittelhart, abriebfrei, Art.-Nr. 3203.080).
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- DER Klassiker für den Bau / Garten- und Landschaftsbau, aber auch ideal für Zimmerer. Weit längere Lebensdauer als ein einfacher Gummihammer. Erhöhte Schlagkraft durch den Superplastik-Einsatz. Die abriebfreien Zusatzeinsätze ermöglichen das Verlegen von Natursteinen und bruchempfindlichen Platten ohne lästige schwarze Gummirückstände.

Anwendungsgebiete

Für Garten-/Landschaftsbau

Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
180 x 100 x 575	3600	4030618312017	AAA905c002	21-04-09-16	3027s022

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.