

SIMPLEX-Einsatz 50:40 • TPE-soft, blau

EH 3201.



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft (Serie 3201) ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 65 Shore A der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie. Dieser blaue Schlageinsatz ist stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten bestens geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Diese Spezialversion hat einen Kopfdurchmesser von 50mm, wird aber in ein Gehäuse D40mm verbaut. Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen ohne die Gefahr des Zerkratzens durch das Gehäuse.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft
- Blau
- Weich
- Abriebfrei
- Stark dämpfend
- Für sensible Arbeiten bestens geeignet.
- Kopfdurchmesser D50mm zum Einbau in Gehäuse D40mm.
- Überdimensionale Schlagflächen verhindern Kratzer durch das Gehäuse

Anwendungsgebiete

Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Modellbau, Möbelbau, Furnierarbeiten

Werkstoff

Einsatz

- TPE-soft, blau
- abriebfrei
- weich

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	Länge x Breite x Höhe [mm]					
50	55 x 55 x 55	80	4030618304043	AAA905c002	21-04-91-06	3201.051

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.