

Hickorstiel • für SIMPLEX-Spalthammer

EH 3244.



Produktbeschreibung

Dieser Stiel aus Hickory-Holz ist speziell für den Einsatz im SIMPLEX-Spalthammer konzipiert. Er ist für die beidseitige Anwendung des Spalthammers entsprechend ergonomisch geformt und zudem lackiert.

Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett in zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.

Dieser Stiel darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip ist auch der Stiel austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- Hochwertiger Hickorstiel für SIMPLEX-Spalthammer.
- Ergonomisch geformt für die beidseitige Anwendung des Spalthammers.
- Lackiert.
- Langfaserig, sehr stabil.
- Sicher (brechen nicht entzwei).
- Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Werkstoff

Stiel

- Hickory

Montage

Hickorstiele 3244.160 dürfen nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Bestellinformationen

Ø	← →	Abmessungen		📦	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
		Länge x Breite x Höhe						
		[mm]		[g]				
60	830	830 x 35 x 54		750	4030618303121	EAC428c022	21-04-91-06	3244.160

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.