

## Kugeldruckschrauben • mit Kopf, abgeflachte Kugel

22710.0862



### Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.  
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

### Werkstoff

**Kugel**  
• Rostfreier Stahl, gehärtet

**Schraube**  
• Rostfreier Stahl 1.4305

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.  
Sonderausführung auf Anfrage.


#### Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang  
- Technische Daten -

#### Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, mit Kopf, Kugel verdrehgesichert

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

| d <sub>1</sub>                       | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | Abmessungen    |                |                |      | Kugeldurchmesser | SW | Belastbarkeit bei statischer Belastung <sup>1)</sup> max. | [g]        | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------------|----|---|------------|----------|
|                                      |                |                | d <sub>3</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | [mm] |                  |    |   |            |          |
| Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl |                |                |                |                |                |      |                  |    |   |            |          |
| M12                                  | 30             | 18             | 7,2            | 12             | 5              | 8,5  | 10               | 30 | 38  | 22710.0862 |          |

<sup>1)</sup> Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.