

Überwachungseinheiten • für Positioniersensoren, pneumatisch

22800.0701



Produktbeschreibung

Die Überwachungseinheit wird in Verbindung mit Positioniersensoren (EH 22800.) eingesetzt. Der Staudrucksensor ermöglicht in Verbindung mit den Positioniersensoren die Abfrage der korrekten Werkstückpositionierung.

Werkstoff

Gehäuse
• Kunststoff


Weiterführende Informationen

Hinweise


Nähere Informationen auf Anfrage.



Maßzeichnung



Bestellinformationen

| Betriebsdruck [bar] |  [g] | Art.-Nr. |
|--|--|------------|
| Staudrucksensor mit LCD-Displayanzeige, Anschluss für Pneumatikschlauch Ø 4 mm, analoge und digitale Ausgangssignale | | |
| 0 – 10 | 162 | 22800.0701 |

Zubehör

| | L [mm] | D [mm] | W [g] | Art.-Nr. |
|---|-----------|-----------|----------|------------|
| Rundsteckverbinderkabel zum Verbinden von Staudrucksensor mit Steuerung / Bussystem, M12 Anschluss auf loses Leitungsende (4-polig) | | | | |
|  | 2000 | - | 84,0 | 22800.0702 |
| Einbaurahmen für Staudrucksensor, zum Einbau in eine Schalttafel (Wandstärke max. 5 mm) | | | | |
|  | - | - | 26,0 | 22800.0703 |
| Steckernetzteil, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse | | | | |
|  | 1500 | - | 100,0 | 22800.0704 |
| Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig | | | | |
|  | - | - | 22,0 | 22800.0710 |
| Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm) | | | | |
|  | - | - | 17,0 | 22800.0711 |
| Pneumatikschlauch, Ø 4 mm | | | | |
|  | 5000 | 4 | 43,0 | 22800.0712 |
| Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm | | | | |
|  | - | - | 4,7 | 22800.0713 |
| T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm | | | | |
|  | - | - | 7,6 | 22800.0714 |
| Y-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm | | | | |
|  | | | | |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.