

Schraubböcke

23470.0010



Produktbeschreibung

Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung. Mit den Haltern lassen sich die Schraubböcke so fixieren, dass sie bei einem Werkstückwechsel nicht verrutschen. Außerdem ermöglichen sie einen Einsatz der Schraubböcke auf vertikalen Aufspannflächen. Schraubböcke werden häufig auch zum Unterstützen von Werkstücken benutzt. Die Verwendung der Pendelaufsätze garantiert dabei eine lagegerechte Auflagefläche. Mit der Zentrierplatte als Zwischenstück können mehrere Schraubböcke der Größen 52, 70 und 100 übereinander gesetzt werden.

Werkstoff

Aufsätze

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert


Halter

- Stahl, brüniert

Schraubböcke

- Stahl 1.0503, lackiert







Maßzeichnung



Bestellinformationen

l ₂ Spannhöhe max. [mm]	l ₁ min.	Abmessungen				d ₄ [mm]	Tragkraft [kN]	[g]	Art.-Nr.
		d ₁ [mm]	d ₂	d ₃					
100	70	50	50	Tr 30 x 4		12	60	900	23470.0010

Zubehör

	Abmessungen										für Schraubböcke [mm]	 [g]	Art.-Nr.
	d	d ₁	b	d ₂	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]			
Halter													
	-	50	60	20,5	-	190	38	46	90		52/ 70/100	879	23470.0250
Pendelaufsatz													
	50	-	-	-	32	-	-	-	-		52/ 70/100	399	23470.0350
Kugelaufsatz													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	75	23470.0171
Prismenaufsatz													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	138	23470.0172
Zentrierplatte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100	107	23470.0170

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.