

## Handräder · DIN 950 Leichtmetall

24590.0410



### Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

### Werkstoff

#### Handrad

- Leichtmetall Al

#### Ballengriff DIN 39 EH 24450.

- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

### Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

### Maßzeichnung



Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

### Bestellinformationen

| Abmessungen   |                      |                |                |                |                     |                |                     | Anzahl der Arme<br>z | zugehöriger<br>Ballengriff<br>DIN 39 / DIN 98 | [g] | Art.-Nr.   |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---|-----|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ |                      |   |     |            |
| [mm]  |                      |                |                |                |                     |                |                     |                      |   |     |            |
| ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                      |   |     |            |
| 125   | 12                   | 28             | M8             | 20             | 36                  | 18             | 64                  | 3                    | 20  | 340 | 24590.0410 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.