

## SIMPLEX-Schonhammer • TPE-soft; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel

3001.060



### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3001 ist beidseitig mit dem blauen TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) bestückt.

Dies ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, wobei die Ausführung D80mm auch mit extra kurzem Stiel erhältlich ist (Art. 3001.082)

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer mit beidseitig TPE-soft-Einsätzen (blau, weich, abriebfrei, stark dämpfend).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.
- D80mm zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art. 3001.082).

### Anwendungsgebiete

Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen/Platten legen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

### Werkstoff

#### Stiel

- Holz

#### Einsätze

- TPE-soft, blau
- abriebfrei
- weich

#### Gehäuse

- Temperguss

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	↕	↔						
60	150	405	405 x 150 x 60	1460	4030618300038	AAA905c002	21-04-09-16	3001.060

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.