

## SIMPLEX-Schönhämmer • TPE-mid; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel

### 3003.030



#### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schönhämmer der Serie 3003 ist beidseitig mit dem TPE-mid-Schlageinsatz bestückt.

Dieser mittelharte, graue Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Einsatz aus Gummikomposition (Serie 3202). Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, wobei die Ausführung D80mm auch mit extra kurzem Stiel erhältlich ist (Art. 3003.082).

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schönhämmer mit beidseitig TPE-mid-Einsätzen (grau, mittelhart, abriebfrei).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.
- D80mm zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art. 3003.082).

#### Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

#### Werkstoff

##### Stiel

- Holz

##### Einsätze

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

##### Gehäuse

- Temperguss

#### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.