

## Scharniere • einseitig verlängert

25165.0155



### Produktbeschreibung

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

- ohne Bohrungen
- mit Bohrungen
- mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

### Werkstoff

#### Grundkörper

- Rostfreier Stahl 1.4301

#### Achse

- Rostfreier Stahl 1.4301

### Maßzeichnung





Bild 1

Bild 2

Bild 3



## Bestellinformationen

| Abmessungen                              |                |                |                |                |                |                     |                |                | Haltekraft          |                            |                     | Art.-Nr. |            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------|------------|
| b <sub>1</sub>                           | l <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>~ | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] | F <sub>3</sub><br>~ |          | [g]        |
| mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                            |                     |          |            |
| 60                                       | 40             | 32,5           | 12,5           | 4,2            | 4              | 8                   | 2              | 18             | 1200                | 1000                       | 1000                | 45       | 25165.0155 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.