

SIMPLEX-Schonhammer • TPE-mid; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel

3103.060



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3103 ist beidseitig mit dem TPE-mid-Schlageinsatz bestückt.

Dieser mittelharte, graue Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Einsatz aus Gummikomposition (Serie 3202). Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer mit beidseitig TPE-mid-Einsätzen (grau, mittelhart, abriebfrei).
- Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/ Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Stiel

- Holz

Einsätze

- TPE-mid, grau
- abriebfrei
- mittelhart

Gehäuse

- Aluminium Al

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
	[mm]	[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60	825	4030618300434	AAA905c002	21-04-09-16	3103.060

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.