

SIMPLEX-hochwertiger, extra kurzer Holzstiel • für SIMPLEX-Schonhämmer mit Tempergussgehäuse 3244.082



Produktbeschreibung

Der extrem kurze SIMPLEX-Holzstiel der Serie 3244 kommt im SIMPLEX-Tempergussgehäuse D80mm zum Einsatz. Die kompakte Bauform verhindert das Anschlagen des Griffendes auf dem Boden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Er sorgt dafür, dass der SIMPLEX deutlich besser in der Hand liegt als herkömmliche Gummihämmer.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip ist auch der Stiel nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- Hochwertiger SIMPLEX-Holzstiel für SIMPLEX-Schonhammer mit Tempergussgehäuse der Größe D80mm.
- Extra kurz, kein Anschlagen des Griffendes.
- Schwingungsdämpfend.
- Ergonomisch geformt.
- Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Langfaserig, sehr stabil.
- Sicherheitsrelevant (brechen nicht in zwei Teile).
- Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Werkstoff

Stiel

- Holz

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- SIMPLEX-Tempergussgehäuse

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	Stielausführung	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
							3244.082
80	230 230 x 38,5 x 38,5	extra kurz	150	4030618312833	EAC428c022	21-04-91-06	3244.082

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.