

## SIMPLEX-Schönhämmer • TPE-mid / Plastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel

### 3136.030



#### Produktbeschreibung

Die SIMPLEX-Serie 3136 verfügt über die Einsatzkombination TPE-mid / Plastik. Der graue TPE-mid-Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Gummi-Einsatz. Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück. Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig. Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schönhämmer in der Einsatzkombination TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei) / Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig).
- Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

#### Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau

#### Werkstoff

##### Stiel

- Holz

##### Schlageinsatz 1

- TPE-mid, grau
- mittelhart
- abriebfrei

##### Schlageinsatz 2

- Plastik, rot
- hart
- öl- und fettbeständig
- universell

##### Gehäuse

- Aluminium Al

#### Bestellinformationen

| Ø  | Abmessungen |     | Länge x Breite x Höhe<br>[mm] | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.-Nr. |
|----|-------------|-----|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |             |     |                               |     |               |                   |             |          |
| 30 | 90          | 295 | 295 x 90 x 30                 | 202 | 4030618305392 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3136.030 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.