

Aktionsbox Schreiner • SIMPLEX-Schonhammer, 50:40, TPE-soft / Superplastik und zwei BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.



Produktbeschreibung

Die Aktionsbox Schreiner beinhaltet den SIMPLEX-Schonhammer 50:40 TPE-soft / Superplastik mit Aluminiumgehäuse und zwei BESSEY GEARKLAMP GK15.

Der SIMPLEX-Schonhammer 50:40 (Art. 3117.051) eignet sich mit seinen überdimensionalen Schlagflächen ideal für Schreinerarbeiten. Denn die Einsätze verhindern durch ihre Übergröße ein Anschlagen des extra leichten Aluminium-Gehäuses am Werkstück und vermeiden somit unerwünschte Beschädigungen.

Der SIMPLEX 50:40 in der Kombination Superplastik und TPE-soft-Einsatz bietet dank dem bewährten SIMPLEX-Prinzip gleich zwei Hämmer in einem.

Mit dem blauen sehr weichen TPE-soft-Einsatz lassen sich Holzverbindungen materialschonend zusammenführen. Zudem hinterlassen die TPE-Einsätze keinen unerwünschten Farbabrieb am Werkstück, im Gegensatz zu manch anderen Schonhämmern.

Der härtere, sehr widerstandsfähige Superplastik Einsatz hingegen ermöglicht eine wesentlich höhere Schlagkraft und lässt den Anwender bspw. Beschläge und Dübel spielendleicht einschlagen.

Mit der Getriebezwinde GEARKLAMP GK 15 (Art. GK15) sind Spannarbeiten auch auf engstem Raum möglich, da die Spindel vom Griff getrennt und um die Schiene herum platziert wurde. Von dort ausgehend wird mit jedem Dreh die Spannkraft über eine im Gleitbügel verborgene Mechanik auf die Spindel übertragen. Im Vergleich zu klassischen Schraub- oder Einhandzwingen ist die Getriebezwinde wesentlich kompakter.


Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Überdimensionale Schlagflächen D50mm im Gehäuse D40mm bieten maximalen Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
- Extra leichtes Aluminium-Gehäuse macht den Schonhammer extrem handlich und lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren (ideal für bruchempfindliche Materialien).
- SIMPLEX-Prinzip: Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Dazu zwei GEARKLAMP GK15 von BESSEY:
 - Keine störende Werkzeugbauteile im Arbeitsbereich.
 - Ergonomische Handhabung in jeder Spannsituation garantiert.
 - Enorm flexibel und bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar.
 - 2-Komponenten-Kunststoffgriff für sichere Handhabung.
 - Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verstellen des Gleitbügels.
 - Schwenkbare Druckplatte zum perfekten Anpassen an das Werkstück.
 - Kunststoffgehäuse des Gleitbügels schützt die Antriebsmechanik vor Staub und Spänen.

Anwendungsgebiete

Schreinerei, Türenbau, Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Modellbau, Möbelbau, Furnierarbeiten, Einschlagen von Beschlägen in empfindlichem Umfeld

Bestellinformationen

Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	 [g]	GTIN	Art.-Nr.
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

Anwendungsbeispiel







Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.