

FERROPLEX-Kombihammer · Schlosser- und Schonhammer in Einem

EH 3677.



Produktbeschreibung

FERROPLEX ist der 2 in 1 Kombihammer von Halder für alle diejenigen, die weder auf die Vorteile eines Stahlhammers noch auf die Vorzüge eines Schonhammers verzichten wollen. Der Hammerkopf ist aus hochwertigem Vergütungsstahl und an der Schlagfläche sorgfältig induktiv gehärtet.

Der gegenüberliegende, austauschbare Nylon-Schlageinsatz bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht.

Der bruchsichere Stahlrohrstiel wird von einem ergonomisch geformten, rutschsicheren Gummigriff umschlossen.

Erhältlich ist der FERROPLEX in den Größen D30mm mit einem Gesamtgewicht von 600g und D35mm mit einem Gesamtgewicht von 800g.

Produktmerkmale:

- 2 in 1 Kombihammer (Stahlhammer plus Schonhammer).
- Hammerkopf aus hochwertigem Vergütungsstahl, Schlagfläche induktiv gehärtet.
- Austauschbarer Schlageinsatz aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Bruchsicherer Stahlrohrstiel und ergonomisch geformter, rutschsicherer Gummigriff.
- Widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.
- Erhältlich in den Größen D30mm (600g) und D35mm (800g).

Anwendungsgebiete

Allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Installationsarbeiten

Werkstoff

Stiel

- Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff

Einsatz

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft

Hammerbahn

- Vergütungsstahl, induktivgehärtet

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
30	104	290	290 x 104 x 30	600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
35	104	295	295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.