

SIMPLEX-verstärktes Tempergussgehäuse

EH 3711.



Produktbeschreibung

Das verstärkte SIMPLEX-Tempergussgehäuse (Serie 3711) sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität, die speziell bei der Verwendung der SIMPLEX-Kupfereinsätze benötigt wird. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Erhältlich ist dieses schwarze Gehäuse für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D80mm. In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Produktmerkmale:

- Verstärktes, SIMPLEX-Tempergussgehäuse (schwarz)
- Dickere Wandstärken und Verstrebungen
- Hohe Stabilität
- Auch für die Verwendung von SIMPLEX-Kupfer-Einsätzen geeignet
- Mit integrierter Stielschutzhülse
- Hohe Bruchsicherheit
- Keine Absplitterungen
- Schwingungsdämpfend
- Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Sehr langlebig
- Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D80mm
- In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Werkstoff

Gehäuse

- Temperguss verstärkt, schwarz

Montage

In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Weiterführende Informationen

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
30	60 x 32 x 52	265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	3711.030
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040
50	95 x 54 x 75	785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050
60	107 x 63 x 74	1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	3711.060
80	145 x 85 x 80	2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	3711.080

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.