

SECURAL plus-Schonhammer · Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig, mit speziellem Griffende EH 3380.



Produktbeschreibung

Der SECURAL plus ist eine Weiterentwicklung des SECURAL-Schonhammers: Das speziell geformte Griffende ist perfekt dazu geeignet, Gummidichtungen einzudrücken. Je nachdem, wie man das Griffende ansetzt, erhält man eine schmale oder sehr breite Fläche und kann somit Dichtungen unterschiedlichster Größen einpressen.

Die mittelharten, leicht überstehenden Schlägeinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar. Das Verhältnis Hammerkopfmasse zu Schrotmasse in Verbindung mit den Federungseigenschaften der Schlagflächen ist optimal aufeinander abgestimmt und sorgt für eine maximale Rückschlagdämpfung. Dies ermöglicht ein sehr gelenkschonendes Arbeiten bei gleichzeitig sehr hoher Schlagkraft.

Das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine absolut bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.

Produktmerkmale:

- Mit speziell geformtem Griffende zum Eindrücken von Gummidichtungen unterschiedlichster Größen.
- Auswechselbare, rechteckige, leicht überstehende, mittelharte Schlägeinsätze aus Polyurethan.
- Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten.
- Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht.
- Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses.

Anwendungsgebiete

Scheiben einglasen, Alu- und Kunststoffeleisten setzen, Gummi-Dichtungen eindrücken

Werkstoff



Ausführung

- Stabiles Stahlblechgehäuse mit ergonomisch geformtem Gummigriff

Einsätze

- Polyurethan, gelb, rechteckig
- mittelhart
- geräuscharm
- dämpfend
- widerstandsfähig

Bestellinformationen

Länge x Breite	Abmessungen		Länge x Breite x Höhe	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
		 [mm]						
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

Anwendungsbeispiel







Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.