

## Klopfer · rückschlagfrei EH 3408.



### Produktbeschreibung

Die Serie 3408 von Halder bietet Klopfer in unterschiedlichen Größen, von D20mm bis D50mm. Die Klopfer sind quasi ein Schonhammer ohne Stiel, bei dem man den Hammerkopf direkt in der Hand hat. Sie kommen nicht nur dort zum Einsatz, wo eine beschränkte Zugänglichkeit den Einsatz eines Hammers unmöglich macht, sondern ermöglichen es zudem, die Schlagkraft sehr genau zu dosieren, genau zu treffen und kraftsparend zu arbeiten.

Diese kleinen Helfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, geräuscharmen, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen.

Die Klopfer sind rückschlagfrei, da mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt und gelenkschonendes sowie geräuscharmes Arbeiten ermöglicht.

Produktmerkmale:

- Rückschlagfrei.
- Beide Enden sind mit auswechselbaren Köpfen aus sehr verschleißfestem und splitterfreiem Spezialnylon versehen.
- Ermöglichen schonendes, geräuscharmes und kraftsparendes Arbeiten.
- Genaue Dosierung der Schlagwirkung.
- Lösung für beschränkte Zugänglichkeit.
- Erhältlich in den Größen D20mm bis D50mm.

### Anwendungsgebiete

Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten mit beschränkter Zugänglichkeit

### Werkstoff

#### Einsätze

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- öl- und fettbeständig

### Montage

Nylon-Einsätze austauschbar

### Weiterführende Informationen


#### Weitere Produkte

- Klopfer/Durchschläge-Satz, 4-teilig

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.	
20	150	150 x 20 x 20	215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020
30	155	155 x 30 x 30	470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030
40	160	160 x 40 x 40	785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040
50	165	165 x 50 x 50	1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.