

## Magnethalter EH 3688.



### Produktbeschreibung

Der Magnethalter von Halder ist eine multifunktionale und flexibel einsetzbare Halterung u.a. für Blaspistolen, Kabel, Schläuche, Kleidung, Absperrbänder und vieles mehr. Die Utensilien lassen sich leicht befestigen/aufhängen, ohne dass der Halter angeschraubt werden muss.

Der solide Magnethalter aus Kunststoff verfügt dank der 6 Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm) über eine hohe Haltekraft. Die gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.

Die spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen (z.B. für Druckluftpistole und Schlauch) und verhindert versehentliches verrutschen oder herunterfallen der befestigten/ aufgehängten Artikel. Somit wird ein sicherer Arbeitsplatz ohne Stolperfallen gewährleistet.

Magnethalter sind einzeln verpackt, der Karton dient als Schutzverpackung, gibt Sicherheitshinweise und ist gleichzeitig Produktverpackung mit Anwendungshinweisen.

Erhältlich ist dieses Produkt in den Farben Blau und Schwarz.

Produktmerkmale:

- Multifunktional einsetzbare Halterung ohne Anschrauben des Halters.
- Solide Kunststoff-Ausführung.
- Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm).
- Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.
- Spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen.
- Attraktive Verkaufsverpackung mit Anwendungs- und Sicherheitshinweisen.
- Erhältlich in Blau und Schwarz.

### Anwendungsgebiete

Blaspistolen, Kabel, Kleider, Absperrband, sonstige Utensilien lassen sich leicht befestigen / aufhängen!

### Werkstoff

#### Magnet

- Dauermagnet

#### Grundkörper


- Kunststoff

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

OEM-Version mit individuell gestalteter Frontfläche (Aufkleber) auf Anfrage.  
Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)

### Bestellinformationen

Abmessungen		Farbe	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
d	l						
	[mm]						
75	100	blau	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	<a href="#">3688.002</a>
75	100	schwarz	250	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	<a href="#">3688.003</a>

Anwendungsbeispiel



















## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.