

## SIMPLEX 的长柄大锤 · Superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

3007.125



### 产品描述

3007系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有超塑插件。

这款Halder畅销产品是中硬塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。该产品有4种版本：D80mm，总重量3,090g，总长80cm；D100mm，总重量为5,200g，总长度为100cm；D125mm的总重量为7,700g，甚至D140mm的总重量为7,900g，两者的总长度均为104cm。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点：

- SIMPLEX八角锤的两侧均带有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供4種版本：D80mm（總重量3,090g），D100mm（總重量5200g），D125mm（總重量7700g）和D140mm（總重量7900g）。

### 应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业

### 材质

把手

- 胡桃木

入子

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø	尺寸	尺寸	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品号
			[mm]		[g]		5.0		
125	215	1040		1040 x 215 x 125	7700	4030618300878	AAA938c002	21-04-09-20	3007.125

应用范例









## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。