

SIMPLEX 软面锤 · Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3007.060



产品描述

SIMPLEX 3007系列在两侧均配有超塑插件 (3207系列)。这款Halder畅销产品是中硬塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，并且可以作为带有插入件的大锤 (最大插入件为140mm) (3007.081、3007.100、3007.125和3007.141)。D80mm版本还可以提供额外的短把手 (3007.082)。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有超塑插件 (白色，中等硬度，非常耐用)。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘使用，最大插入量可達140mm。
- D80mm版本还可以提供额外的短把手 (3007.082)。

应用区域

园艺与景观美化，路面铺砌，铺路的路边石镶嵌，栅栏建造，驱动钢制的楔子，鹰架结构，帐篷结构，板金成形，组合屋结构，接合作业，木工作业，锋利边缘的工件组装

材质

把手

- 木材

入子

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

| Ø | | | 尺寸 | | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品号 |
|----|-----|-----|----------------|------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | 长 x 宽 x 高 | [mm] | | | | | |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | [mm] | 1440 | 4030618300205 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3007.060 |

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。