

## SIMPLEX 的长柄大锤 · Rubber composition with "Stand-Up" / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle

3022.261



## 产品描述

SIMPLEX 3022系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。

这种中等硬度的橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。Halder现在进一步开发了该畅销产品：具有“竖立”形状的橡胶嵌件（3202.2）具有独创的形状，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以在更符合人体工程学和背部友善的方式。其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立，轻松握住柔软的槌头。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。

产品特点：

- Halder最畅销产品的进一步发展：具有“立式”（3202.2）的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌通过复合橡胶/复合橡胶插入件组合而成，具有“立式”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長度為70cm的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。

## 应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

## 材质

## 把手

- 胡桃木

## 入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

## 入子 2

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

## 外壳

- 铸铁

## 订单信息

Ø	—	—	尺寸	长 x 宽 x 高	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	品号
			[mm]					
60	150	780		780 x 150 x 60	1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261

应用范例



**遵守****符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

**不含 SVHC 物质**

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

**不含 65 号提案物质**

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**不含冲突矿物**

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。