

SIMPLEX 软面锤 · Plastic / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3067.040

产品描述

SIMPLEX 3067系列带有塑料/超塑材料的嵌件组合。
红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。超塑性嵌件（3207系列）由挤压且极其均质的材料组成，是一种中等硬度的塑料嵌件，具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有塑料（红色，坚硬，耐油和油脂性）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的嵌件组合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用，組立、修理·保守作業，維護和維修工作，板金成形，組合屋結構，木工作業，鷹架結構，帳篷結構

材质

把手

- 木材

入子 1

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高	尺寸 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	325 x 115 x 40	325	613	4030618302476	AAA905c002	21-04-09-16	3067.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。