

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3016.050



产品描述

SIMPLEX 3016系列可与TPE-soft /塑料的插入件组合一起使用。
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望有的黑色痕迹。
红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。
产品特点：
• SIMPLEX软面槌，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/塑料（红色，硬，耐油和油脂）的插入件组合。
• 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
• 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
• 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
• 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用, 组装，维修和保养作业, 板金成形

材质

- 把手
- 木材
- 入子 1
- TPE 软，蓝色
 - 不毁损的
 - 软的
- 入子 2
- 塑胶，红色
 - 中高硬度锤击
 - 油和油脂抗性
 - 多功能的
- 外壳
- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	135	370		370 x 135 x 50	1060	4030618305590	AAA905c002	21-04-09-16	3016.050

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。