

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3026.040



产品描述

SIMPLEX 3026系列具有复合橡胶/塑料嵌件组合，是Halder最畅销的产品之一。中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。这种刀片组合涵盖了广泛的应用范围。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。该版本的尺寸范围从D30mm到D60mm，尺寸为D60mm，带有橡胶衬里和“立式”（3026.260）。

产品特点:

- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/塑料（紅色，堅硬，耐油和耐油脂）的嵌件組合製成。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸範圍從D30mm到D60mm的大鐵錘，尺寸在D60mm，帶有橡膠襯套和“立式”。
- Halder在各種應用中都是最暢銷的產品。

应用区域

适用于低难度至中等难度作业，汽车和卡车行业的组装与维修，凹陷移除，保养作业，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构，木工作业

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]					
40	115	325	325 x 115 x 40	640	4030618300656	AAA905c002	21-04-09-16	3026.040

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。