

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / Plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3026.260



产品描述

SIMPLEX 软面槌 D60mm 带有复合橡胶/塑料嵌件组合，是 Halder 的最畅销产品之一，现已进行了改型：

具有“竖立”（3202.260）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。这种刀片组合涵盖了广泛的应用范围。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能 SIMPLEX 原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为 D60mm。也可以作为大铁锤（3026.261）使用。

产品特点：

- Halder 最畅销产品的进一步发展：具有“立式”（3202.260）的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX 软面槌通过复合橡胶与“立式”（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/塑料（抗红，硬，耐油和耐油脂）的嵌件组合制成。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 可提供 D60mm 尺寸和大铁锤（3026.061）。
- Halder 在各种应用中都是最畅销的产品。

应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修，凹陷移除，保养作业，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构，木工作业

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]		5.0			
60	150	405	405 x 150 x 60	1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。