

## SIMPLEX 的长柄大槌 · Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and Hickory

handle

3027.061



### 产品描述

SIMPLEX 3027系列提供复合橡胶/超塑材料的嵌件组合，是许多应用必不可少的伙伴，并且由于它是Halder最畅销的组合，因此还提供了两种大锤版本：头部直径D80mm，总重3,170g，总长80cm (的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子)。较大的版本的头部直径为D100mm，总重量为5,350g，总长度为100cm。

中硬橡胶插入件 (3202系列) 具有超低磨损，冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件 (3207系列) 比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点:

- SIMPLEX八角锤与复合橡胶 (黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损) / 超塑性 (白色，中硬，非常耐用) 的插入件组合。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 长纤维和超耐用的山胡桃木手柄，按人体工程学进行上光和整形。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D80mm (总重量3,170g) 和D100mm (总重量5,350g)。
- 此版本包含从D80mm的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子。

### 应用区域

园艺与景观美化，铺路的路边石镶嵌，设置L型石，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，驱动钢制的楔子，鹰架结构，帐篷结构，木工作业，组合屋结构，设置屋顶架

### 材质

#### 把手

- 胡桃木

#### 入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

#### 入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

#### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø			尺寸			GTIN	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]			
60	150	700	800 x 150 x 60	[mm]	1810 [g]	4030618311676	3027.061

应用范例







## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。