

SIMPLEX 的长柄大槌 · Rubber composition / nylon; with cast iron housing and Hickory handle

3028.081



产品描述

3028系列SIMPLEX八角锤可與復合橡膠/尼龍的嵌件組合一起使用，涵蓋了廣泛的應用範圍，因此已廣泛用於金屬加工行業。

中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，衝擊緩衝和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與註塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。這把大鐵錐的總重量和總長度分別為3,470克和800毫米，尺寸為D80毫米的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子（3028.281）。

產品特點：

- SIMPLEX八角錘與複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）的插入件組合）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,470g）的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子。

应用区域

锋利边缘的工作组装，外壳组装，工厂建设，厅堂建造，钢结构，展台搭建，维修与保养工作

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

尺寸	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
Ø 80 175 800 长 x 宽 x 高 [mm] 800 x 175 x 80 [g] 3470 4030618302322 AAA938c002 21-04-09-20 3028.081				

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。