

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / TPE-mid; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

### 3713.050



#### 产品描述

SIMPLEX 3713系列可與TPE-soft / TPE-mid的插入件組合一起使用。兩個插入件都是熱塑性彈性體，不會留下任何顏色損傷，或者-與傳統的橡膠槌不同-沒有任何不希望黑色的損傷。

藍色TPE-soft插入件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔軟的插入件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。

灰色，中等硬度的TPE-mid插入件（3203系列）可提供比複合橡膠插入件（3202系列）更大的衝擊力。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸為D30mm和D80mm。

#### 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft（藍色，柔軟，無磨損）/ TPE-mid（灰色，中硬，無磨損）的插入組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至80mm。

#### 应用区域

对于非常精密的材料, 园艺与景观美化, 地板贴砖, 天然石材设置, 家具组装, 石墙建造, 窗户与门的结构, 接合作业

#### 材质

##### 把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

##### 入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

##### 入子 2

- TPE 中, 灰色
- 不毁损的
- 中硬

##### 外壳

- 强化铸铁, 黑色

#### 订单信息

Ø	— ↑	— ↑	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	135	335	335 x 135 x 50	1185	4030618305767	AAA905c002	21-04-09-16	3713.050

#### 遵守

##### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

##### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

##### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。