

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3703.030



产品描述

SIMPLEX 3703系列的任一側均配有TPE-mid插件。灰色，中等硬度的插入件（3203系列）可提供与复合橡胶制成的黑色插入件（3202系列）相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面锤在兩側均帶有TPE中襯（灰色，中等硬度，無磨損）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

应用区域

用于精密材料, 天然石材设置, 园艺与景观美化, 石墙建造, 家具组装, 地板贴砖, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 窗户与门的结构, 接合作业

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- TPE 中, 灰色
- 不毁损的
- 中硬

外壳

- 强化铸铁, 黑色

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303411	AAA905c002	21-04-09-16	3703.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。