

## SIMPLEX铸钢外壳

EH 3011.



## 产品描述

SIMPLEX铸钢外壳（3011系列）是Halder产品选择中使用最广泛的外壳。它带有一个集成的手柄保护套，可以在发生误击时保护手柄。外壳坚固且具有减振效果，非常耐用，并具有出色的抗断裂性-尤其要归功于其耐磨的粉末涂层。该外壳可用于SIMPLEX软面槌，尺寸从D30mm到D140mm不等。修改后的版本也可与SIMPLEX劈刀轴和SIMPLEX劈刀结合使用。

## 产品特点:

- SIMPLEX鑄鋼外殼
- 帶有集成的手柄保護套
- 優異的抗斷裂性
- 無屑
- 減震
- 帶有耐磨粉末塗料
- 非常耐用
- Halder暢銷品
- 適用於D30mm和D140mm之間的SIMPLEX軟面槌，也可作為SIMPLEX劈刀軸和SIMPLEX劈刀的特殊版本。

## 材质

## 外壳

- 铸铁

## 更多信息

## 注意事项

包含螺丝，螺帽和弹簧华司。

## 更多产品

- Replacement screws, SIMPLEX铸钢外壳

## 订单信息

Ø	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
	长 x 宽 x 高 [mm]						
30	52 x	32 x 61	225	4030618301295	EAB585c005	21-04-92-30	3011.030
40	62 x	43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	3011.040
50	74 x	54 x 98	725	4030618301318	EAB585c005	21-04-92-30	3011.050
60	74 x	32 x 109	975	4030618301325	EAB585c005	21-04-92-30	3011.060
80	90 x	85 x 146	1785	4030618301332	EAB585c005	21-04-92-30	3011.080
100	105 x	100 x 192	3550	4030618301349	EAB585c005	21-04-92-30	3011.100
125/140	114 x	128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	3011.125

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。