

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid; with aluminium housing and high-quality wooden handle
EH 3103.

产品描述

SIMPLEX 3103系列的每一侧都配有TPE中插片。灰色，中等硬度的插入件（3203系列）可提供与复合橡胶制成的黑色插入件（3202系列）相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有TPE中衬（灰色，中等硬度，无磨损）。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

用于精密材料，天然石材设置，园艺与景观美化，石墙建造，家具组装，地板贴砖，路面铺砌，石造工程 / 楼梯设置，窗户与门的结构，接合作业

材质

把手

- 木材

入子

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

外壳

- 铝

订单信息

Ø	尺寸	尺寸	尺寸	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
									[mm]
30	90	295		295 x 90 x 30	205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030
40	115	325		325 x 115 x 40	360	4030618300410	AAA905c002	21-04-09-16	3103.040
50	135	370		370 x 135 x 50	635	4030618300427	AAA905c002	21-04-09-16	3103.050
60	150	405		405 x 150 x 60	825	4030618300434	AAA905c002	21-04-09-16	3103.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。