

SIMPLEX 劈斧 · 薄型，铸钢外壳和山核桃手柄

EH 3007.



产品描述

Halder的SIMPLEX劈開軸將兩種工具組合在一起，即一把劈開的斧頭和具有最高專業水準的柔軟面部的短槌，與單獨購買這些工具相比，可節省大量成本。林業工作和林業技術委員會（KWF）確認了該產品的頂級質量。經過落錘鍛造和硬化的斧頭刀片經過打磨和拋光。其細長的形狀使其非常適合劈開針葉木材。皮革切割保護裝置可防止運輸過程中造成傷害。

D50mm的超塑刀片是一種中硬塑料刀片，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。楔入木材時，使用柔軟的一面完全消除了金屬碎片造成的危險。而且，塑料和鋁楔的使用壽命大大延長。外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。總重量為2700克。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

- 2合1的工具：劈斧加軟面槌，與單獨購買工具相比，成本要低得多。
- 薄形鍛造的斧頭刀片非常適合分裂針葉木材。
- 借助D50mm的超塑插件（白色，中等硬度和非常耐用），在將木頭楔入木箱中時，金屬碎片不會造成受傷的風險。
- 顯著提高了塑料和鋁楔的使用壽命。
- 輕柔地驅動木樁。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 包括皮革切割保護。
- 總重量為2700克。

应用区域

松木的砍伐

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- 斧头的刀刃经过锻造，硬化，研磨和抛光处理。
- 包括塑料插座
- 包括皮革切割保护

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

组装

在 SIMPLEX 斧头中只允许安装超塑性材料入子 3207.050。
轴桨叶3210.750只能安装在铸钢外壳3011.750！

更多信息

更多产品

- SIMPLEX 劈斧，楔形肋，铸钢外壳和山核桃手柄
- SIMPLEX plastic socket, for SIMPLIX axe blade
- SIMPLEX cutting protection, for SIMPLIX axe blade

订单信息

| Ø | 尺寸 [mm] | 尺寸 [mm] | 尺寸 [mm] | 重量 [g] | GTIN | procl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品号 |
|----|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| 50 | 210 | 765 | 100 | 2700 | 4030618300809 | EAA616c009 | 21-04-19-01 | 3007.750 |

应用范例













遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。