

FERROPLEX 组合槌子 · 锁匠锤和软面槌组合成一个工具

EH 3677.



产品描述

Halder將FERROPLEX設計為2合1組合式錘子，適用於所有希望同時使用鋼錘和軟錘的人。錘頭由優質熱處理鋼製成，並在衝擊表面上進行了仔細的感應淬火。相對側的可更換尼龍襯套具有出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐久性相結合。它由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。防斷裂鋼管手柄裝有符合人體工程學的防滑橡膠手柄。

FERROPLEX的尺寸為D30mm，總重量為600g，D35mm，總重量為800g。

產品特點:

- 2合1組合錘（鋼錘加軟面槌）。
- 錘頭由優質熱處理鋼製成，衝擊表面感應淬硬。
- 由特殊尼龍製成的可更換刀片，具有最大的強度。
- 防摔鋼管手柄，符合人體工程學防滑橡膠手柄。
- 耐磨粉末塗料可防止腐蝕。
- 提供D30mm (600g) 和 D35mm (800g) 尺寸。

应用区域

工业、手工业和乘用车领域的一般组装作业, 组装, 维修和保养作业, 安装作业

材质

把手

- 钢管和人体工学形橡胶把手

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

槌面

- 热处理钢，表面硬化

订单信息

Ø	长	高	尺寸		重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	104	290	290 x 104 x 30		600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
35	104	295	295 x 104 x 35		800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

应用范例





遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。