

SIMPLEX 的长柄大锤 · Superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
EH 3707.

产品描述

3707系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有超塑插件。
这款Halder畅销产品是中硬塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
这款八角锤的总重量和总长度分别为3,480g和80cm，可提供D80mm的尺寸。

产品特点:

- SIMPLEX八角锤的两侧均带有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量来增加冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D80mm（总重量3,480g）。

应用区域

园艺与景观美化，铺路的路边石镶嵌，栅栏建造，驱动钢制的楔子，鹰架结构，帐篷结构，木工作业

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	800	800 x 175 x 80	3480 [g]	4030618304845	AAA938c002	21-04-09-20	3707.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。