

SIMPLEX 的长柄大錘 · Rubber composition / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle EH 3727.



产品描述

3727系列的SIMPLEX八角錘帶有復合橡膠/超塑材料的嵌件組合。
中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，抗衝擊緩沖和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。這把大鐵錘的總重量和總長度分別為3695克和800毫米，尺寸為D80毫米。

產品特點：

- SIMPLEX八角錘與復合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,695g）。

应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 设置 L 型石, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 组合屋结构, 设置屋顶架

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	[mm]	3695	4030618304968	AAA938c002	21-04-09-20	3727.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。