

## Odpružené elementy • s kuličkou a vnitřním šestihranem

### 22030.0008



#### Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

#### Materiál

##### Pouzdro

- Automatová ocel, bryňovaná

##### Koule


- Ložisková ocel, tvrzená

##### Pružina


- Nerez

#### Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

#### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.  
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -  
Technická data -  
Výpočet silových poměrů, viz. příloha -  
Technická data -

#### Další produkty

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Držáky, pro odpružené elementy

#### Výkres s rozměry




#### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub>                      | Rozměry        |    | SW   | Zdvih<br>s | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                     | max.<br>[°C] | [g] | Obj. č.    |
|-------------------------------------|----------------|----|------|------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
|                                     | d <sub>2</sub> | l  |      |            | F <sub>1</sub><br>~        | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
|                                     | [mm]           |    | [mm] | [mm]       | [N]                        | [N]                 |              |     |            |
| automatová ocel, standardní pružina |                |    |      |            |                            |                     |              |     |            |
| M8                                  | 4,5            | 18 | 4    | 1,5        | 18                         | 31                  | 250          | 3,9 | 22030.0008 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.