


## Hákové rychloupínače • s vodorovnou nohou

23330.3003



### Popis produktu

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

### Materiál

#### Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

#### Nýty

- Nerez


#### Držadlo

- plast

#### Protikus

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná



### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Velikost	Rozměry																			Přidrzná síla		Teplota		Obj. č.				
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> min.	l <sub>1</sub> max.	l <sub>2</sub> min.	l <sub>2</sub> max.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> min.	l <sub>5</sub> max.	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	min.	max.		[g]			
[mm]																									[kN]	[°C]	[g]	
Ocel																												
3	5,2	4	38	19,5 – 23,5	18	12	47	99	125	159	42	76	69	11	38	72	6,4	13	26	26	1,6	-10	80	143	23330.3003			

### Příslušenství

	Velikost	l <sub>9</sub> [mm]	b <sub>3</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>4</sub> [mm]	 [g]	Obj. č.
<b>Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Ocel</b>							
	3	26	18	5,2	11	15	23330.9023

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.