

## Odpružené elementy • s kuličkou a zářezem - palec

2B050.0282



### Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

### Materiál

#### Pouzdro

- Automatová ocel, bryněrovaná

#### Koule


- Nerez, tvrzená

#### Pružina


- Nerez

### Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky



slabá pružina



standardní pružina



zesílená pružina

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

### Odkazy

Tabulku pro přepočítání naleznete v technické příloze.


Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

### Další produkty

- Odpružené elementy, s kuličkou a se zářezem
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| Rozměry        |         | Závit | d <sub>2</sub> | l   | Zdvih<br>s | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                | Teplota |      | Obj. č. |       |            |
|----------------|---------|-------|----------------|-----|------------|----------------------------|----------------|---------|------|---------|-------|------------|
| d <sub>1</sub> | [palec] |       |                |     |            | F <sub>1</sub>             | F <sub>2</sub> | min.    | max. |         | [°F]  | [oz]       |
| 5/8-11         | 5/8     | 0,625 | 2A-UNC         | 3/8 | 63/64      | 0,096                      | 7              | 40      | -22  | 194     | 0,819 | 2B050.0282 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.