

## SIMPLEX-štipací vložka

3210.160



### Popis produktu

Štipací vložka SIMPLEX-štipacího kladiva je vyrobena z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Díky svému broušenému ostří zajišťuje extrémně dobrý štipací účinek. Díky své hmotnosti 1340 g je štipací kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štipací účinek. Nasazené plastové pouzdro umožňuje upnout štipací vložku do SIMPLEX-těla.

Tato štipací vložka smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Štipací vložka pro SIMPLEX-štipací kladivo.
- Vyrobena z vysoce kvalitní uhlíkové oceli.
- Extrémně dobrý štipací účinek díky broušenému ostří.
- Díky své hmotnosti 1340 g je štipací kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štipací účinek.
- Plastové pouzdro k upnutí do SIMPLEX-těla.
- Díl lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
- Smí se montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

### Materiál

#### Vložka

- Vysoce kvalitní uhlíková ocel, zápustkově kovaná, tvrzená
- včetně plastového pouzdra

### Montáž

Štipací vložka 3210.160 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

### Další informace

#### Poznámky

Patentovaný způsob uchycení v těle.

### Informace pro objednání

Ø		Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška						
[mm]	[mm]	[mm]		[g]				
60	65	130 x 65 x 50		1340	4030618303107	EAB897c006	21-04-19-90	3210.160

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.